


Y-csatlakozókábel

YDSGHDA0VAS0005PDASTGH030VAS



Felhasználási terület		
Különleges tulajdonságok	Szilikonmentes; Halogénmentes; Aranyozott érintkező; Energialáncban használható	
Alkalmazás	higiénikus és nedves területeken az élelmiszeriparban	
Szilikonmentes	igen	
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	< 24 DC
Védelmi osztály		III
Max. összes áramerhelés	[A]	4
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...100
Védettség		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	203,8
Test kiöntő anyaga		PP
Hollandi anya anyaga		rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)
Tömítés anyaga		EPDM
Elosztódoboz portjainak száma		2
Energialáncban használható		igen
Energialáncban használható	maximális hajlítási sugár	min. 10 x kábelátmérő
	folyamatsebesség	max. 3,3 m/s 5m-es horizontális utazási hosszánál és a max. gyorsulás 5 m/s²
	hajlítási ciklusok	> 5 Mio.
	torziós igénybevétel	± 180 °/m



Y-csatlakozókábel

YDSGHDA0VAS0005PDASTGH030VAS

Megjegyzések

Csomagolási egység

1 db

Elektromos csatlakozás

Kábel: 5 m, MPPE, Halogénmentes, szürke, Ø 4,9 mm; 2 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm) + 5 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)


Elektromos csatlakozás - dugó C

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: PP, szürke; záró: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); Érintkezők: aranyozott;
Meghúzási nyomaték: 0,6...1,2 Nm



Elektromos csatlakozás - aljzat A

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: PP, szürke; záró: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); Tömítés: EPDM;
Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,6...1,5 Nm



Elektromos csatlakozás - dugó B

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: PP, szürke; záró: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); Érintkezők: aranyozott;
Meghúzási nyomaték: 0,6...1,5 Nm



Y-csatlakozókábel

YDSGHDA0VAS0005PDASTGH030VAS

Elektromos csatlakozás - Csatlakozás

Csatlakozás

