

Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAH043VAS0005P04



Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok	Szilikonmentes; Halogénmentes; Aranyozott érintkező; Energialáncban használható
Alkalmazás	higiénikus és nedves területeken az élelmiszeriparban
Szilikonmentes	igen

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]	10...36 DC
Védelmi osztály	II
Max. összes áramerhelés [A]	4

Kimenetek

Elektromos kivitel	PNP
--------------------	-----

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]	-25...100
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez	cULus: ...65 °C
Környezeti hőmérséklet (mozgó) [°C]	0...100
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez (mozgó)	cULus: ...65 °C
Védettség	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Mechanikai adatok

Súly [g]	197,4
Méret [mm]	26,5 x 15,5 x 36,5
Anyagok	PP Halogénmentes; Tömítés: EPDM
Test kiöntő anyaga	PP



Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAH043VAS0005P04

Hollandi anya anyaga	rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)	
Energialáncban használható	igen	
Energialáncban használható	maximális hajlítási sugár	min. 10 x kábelátmérő
	folyamatsebesség	max. 3,3 m/s 5m-es horizontális utazási hosszánál és a max. gyorsulás 5 m/s ²
	hajlítási ciklusok	> 1 Mio.
	torziós igénybevétel	± 180 °/m

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	kapcsolási állapot	2 x LED, sárga
	üzem / működés	1 x LED, zöld

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

Elektromos csatlakozás


Kábel: 5 m, MPPE, Halogénmentes, szürke, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: A; öntött test: PP; záró: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); Érintkezők: aranyozott;
Meghúzási nyomaték: 0,6...1,5 Nm



Csatlakozás



Érszínek :
BK = fekete
BN = barna
BU = kék
WH = fehér