

Összekötő kábel

VDOAH043VAS00,3P04STGH040VAS



Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok	Szilikonmentes; Halogénmentes; Aranyozott érintkező; Energialáncban használható
Alkalmazás	higiénikus és nedves területeken az élelmiszeriparban
Szilikonmentes	igen

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]	10...36 DC
Védelmi osztály	II
Max. összes áramerhelés [A]	4

Kimenetek

Elektromos kivitel	PNP
--------------------	-----

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]	-25...100
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez	cULus: ...65 °C
Környezeti hőmérséklet (mozgó) [°C]	0...100
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez (mozgó)	cULus: ...65 °C
Védettség	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Mechanikai adatok

Súly [g]	38,8
Méretetek [mm]	15,5 x 15,5 x 49
Test kiöntő anyaga	PP
Hollandi anya anyaga	rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)



Összekötő kábel

VDOAH043VAS00,3P04STGH040VAS

Tömítés anyaga	EPDM	
Energialáncban használható	igen	
Energialáncban használható	maximális hajlítási sugár	min. 10 x kábelátmérő
	folyamatsebesség	max. 3,3 m/s 5m-es horizontális utazási hosszánál és a max. gyorsulás 5 m/s ²
	hajlítási ciklusok	> 1 Mio.
	torziós igénybevétel	± 180 °/m

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	kapcsolási állapot	2 x LED, sárga
	üzem / működés	1 x LED, zöld

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: PP, szürke; záró: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,6...1,2 Nm



Elektromos csatlakozás

Kábel: 0,3 m, MPPE, Halogénmentes, szürke, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Csatlakozás





Összekötő kábel

VDOAH043VAS00,3P04STGH040VAS

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: A; öntött test: PP, feketén áttetsző; záró: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); Tömítés: EPDM; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,6...1,5 Nm

