


Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAF040VAS0002P04



Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok	Szilikonmentes; Halogénmentes; Aranyozott érintkező; Energialáncban használható
Alkalmazás	higiénikus és nedves területeken az élelmiszeriparban
Szilikonmentes	igen

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]	< 50 AC / < 60 DC; (cULus: 30 AC / 30 DC)
Védelmi osztály	III
Max. összes áramterhelés [A]	3

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]	-25...80
Környezeti hőmérséklet (mozgó) [°C]	5...80
Védettség	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Tesztek / engedélyek

UL minősítés	tápellátás	Class 2
--------------	------------	---------

Mechanikai adatok

Súly [g]	71,8
Méreték [mm]	19 x 10 x 25,5
Anyagok	ház: PP szürke; Tömítés: EPDM
Hollandi anya anyaga	rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)
Energialáncban használható	igen



Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAF040VAS0002P04

Energialáncban használható	maximális hajlítási sugár	min. 10 x kábelátmérő
	folymatsebesség	max. 3,3 m/s 5m-es horizontális utazási hosszánál és a max. gyorsulás 5 m/s ²
	hajlítási ciklusok	> 1 Mio.
	torziós igénybevétel	± 180 °/m

Megjegyzések

Csomagolási egység

1 db

Elektromos csatlakozás

Kábel: 2 m, MPPE, Halogénmentes, szürke, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M8, derékszögű; kódolás: A; záró: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,3...0,5 Nm



Csatlakozás

1	BN
2	WH
3	BU
4	BK

	Érszínek :
BK =	fekete
BN =	barna
BU =	kék
WH =	fehér