


Ethernet összekötő kábel

VSTGN040VAS0010P04STGP040--S



Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok	Szilikonmentes; Halogénmentes; Aranyozott érintkező; Árnyékolt vezeték; Energialáncban használható
Kivitel	Ethernet kábel, D-kódolású
Alkalmazás	Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; higiénikus és nedves területeken az élelmiszeriparban
Szilikonmentes	igen

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]	30 AC / 60 DC
Védelmi osztály	III
Max. összes áramterhelés [A]	1,5

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]	-25...100
Környezeti hőmérséklet (mozgó) [°C]	0...80
Védettség	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; (M12-es dugó / RJ45-ös dugó: IP 20)

Mechanikai adatok

Súly [g]	657,9
Anyagok	sárgaréz nikkelezett; ház: PP Halogénmentes
Test kiöntő anyaga	PP / PC
Hollandi anya anyaga	rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)
Energialáncban használható	igen



Ethernet összekötő kábel

VSTGN040VAS0010P04STGP040--S

Energialáncban használható	maximális hajlítási sugár	min. 15 x kábel átmérő
	folyamatsebesség	max. 3,3 m/s 5m-es horizontális utazási hosszánál és a max. gyorsulás 5 m/s ²
	hajlítási ciklusok	> 1 Mio.
	torziós igénybevétel	± 180 °/m

Megjegyzések

Csomagolási egység

1 db

Elektromos csatlakozás - dugó M12


Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: D; öntött test: PP; záró: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); Érintkezők: aranyozott;
Meghúzási nyomaték: 0,6...1,2 Nm



Elektromos csatlakozás

Kábel: 10 m, MPPE, Halogénmentes, szürke, Ø 6,5 mm, árnyékolt; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm)

Csatlakozás



Elektromos csatlakozás - dugó RJ45

Csatlakozó: 1 x RJ45, egyenes; öntött test: PC; Érintkezők: aranyozott

