




Ethernet összekötő kábel

VSTAN040VAS0001P04STGP040--S



Felhasználási terület		
Különleges tulajdonságok		Szilikonmentes; Halogénmentes; Aranyozott érintkező; Árnyékolt vezeték; Energialáncban használható
Kivitel		Ethernet kábel, D-kódolású
Alkalmazás		Industrial Ethernet; CAT5/CAT5e; 100 Mbit/s; higiénikus és nedves területeken az élelmiszeriparban
Szilikonmentes		igen
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	30 AC / 60 DC
Védelmi osztály		III
Max. összes áramerhelés	[A]	1,5
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...100
Környezeti hőmérséklet (mozgó)	[°C]	0...80
Védettség		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; (M12-es dugó / RJ45-ös dugó: IP 20)
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	92
Anyagok		sárgaréz nikkelezett; ház: PP Halogénmentes
Test kiöntő anyaga		PC
Hollandi anya anyaga		rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)
Energialáncban használható		igen



Ethernet összekötő kábel

VSTAN040VAS0001P04STGP040--S

Energialáncban használható	maximális hajlítási sugár	min. 15 x kábel átmérő
	folyamatsebesség	max. 3,3 m/s 5m-es horizontális utazási hosszánál és a max. gyorsulás 5 m/s ²
	hajlítási ciklusok	> 1 Mio.
	torziós igénybevétel	± 180 °/m

Megjegyzések

Csomagolási egység

1 db

Elektromos csatlakozás - dugó M12


Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: D; öntött test: PC; záró: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); Érintkezők: aranyozott;
Meghúzási nyomaték: 0,6...1,2 Nm



Elektromos csatlakozás

Kábel: 1 m, MPPE, Halogénmentes, szürke, Ø 6,5 mm, árnyékolt; PROFINET Type C; 4 x 0,34 mm² (7 x Ø 0,25 mm)

Csatlakozás



Elektromos csatlakozás - dugó RJ45

Csatlakozó: 1 x RJ45, egyenes; öntött test: PC; Érintkezők: aranyozott

