

EVF637



Összekötő kábel

VDOAE050VAS0,25P05STAE050VAS



Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok	Szilikonmentes; Halogénmentes; Aranyozott érintkező; Energialáncban használható
Kivitel	tápkábel, L-kódolt
Alkalmazás	Nedves és élelmiszeripari területekre
Szilikonmentes	igen

Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	63 DC
Védelmi osztály		III
Max. összes áramterhelés	[A]	16

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...100
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez		cULus: ...65 °C
Tárolási hőmérséklet	[°C]	-25...55
Tárolási páratartalom	[%]	10...100
Tárolás egyéb éghajlati feltételei a megadott osztály szerint		1K22/ DIN 60721-3-1
Védettség		IP 65; IP 67; IP 69K

Mechanikai adatok

Súly	[g]	111,4
Test kiöntő anyaga		PP
Hollandi anya anyaga		rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)
Tömítés anyaga		EPDM

EVF637



Összekötő kábel

VDOAE050VAS0,25P05STAE050VAS

Energialáncban használható	igen	
Energialáncban használható	maximális hajlítási sugár	min. 10 x kábelátmérő
	folyamatsebesség	max. 3,3 m/s 5m-es horizontális utazási hosszánál és a max. gyorsulás 5 m/s ²
	hajlítási ciklusok	> 1 Mio.
	torziós igénybevétel	± 180 °/m

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

Elektromos csatlakozás

Kábel: 0,25 m, MPPE, Halogénmentes, szürke, Ø 10,1 mm; 5 x 2,5 mm² (141 x Ø 0,15 mm)


Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: L; öntött test: PP, szürke; záró: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,6...1,2 Nm



Elektromos csatlakozás - 2

Csatlakozás



Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: L; öntött test: PP, szürke; záró: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); Tömítés: EPDM; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,6...1,2 Nm

