
# EVF005

## Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAH040VAS0010P04




| | | |
|---|---|---|
| **Felhasználási terület** | | |
| Különleges tulajdonságok | | Szilikonmentes; Halogénmentes; Aranyozott érintkező; Energialáncban használható |
| Alkalmazás | | higiénikus és nedves területeken az élelmiszeriparban |
| Szilikonmentes | | igen |
| **Elektromos adatok** | | |
| Üzemi feszültség | [V] | < 250 AC / < 300 DC |
| Védelmi osztály | | II |
| Max. összes áramterhelés | [A] | 4 |
| **Környezeti körülmények** | | |
| Környezeti hőmérséklet | [°C] | -25...100 |
| Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez | | cULus: ...65 °C |
| Környezeti hőmérséklet (mozgó) | [°C] | 0...100 |
| Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez (mozgó) | | cULus: ...65 °C |
| Tárolási hőmérséklet | [°C] | -25...55 |
| Tárolási páratartalom | [%] | 10...100 |
| Tárolás egyéb éghajlati feltételei a megadott osztály szerint | | 1K22/ DIN 60721-3-1 |
| Védettség | | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
| **Mechanikai adatok** | | |
| Súly | [g] | 317,8 |
| Méretek | [mm] | 26,5 x 15,5 x 36,5 |

# EVF005

## Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAH040VAS0010P04

| | | |
|---|---|---|
| Anyagok | PP Halogénmentes; Tömítés: EPDM | |
| Test kiöntő anyaga | PP | |
| Hollandi anya anyaga | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L) | |
| Energialáncban használható | igen | |
| Energialáncban használható | maximális hajlítási sugár | min. 10 x kábelátmérő |
| | folyamatsebesség | max. 3,3 m/s 5m-es horizontális utazási hossznál és a max. gyorsulás 5 m/s² |
| | hajlítási ciklusok | > 1 Mio. |
| | torziós igénybevétel | ± 180 °/m |

**Megjegyzések**


| | |
|---|---|
| Csomagolási egység | 1 db |

**Elektromos csatlakozás**


Kábel: 10 m, MPPE, Halogénmentes, szürke, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )

**Elektromos csatlakozás - aljzat**

Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: A; öntött test: PP; záró: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,6...1,5 Nm




Csatlakozás




| | |
|---|---|
| | Érszínek : |
| BK = | fekete |
| BN = | barna |
| BU = | kék |
| WH = | fehér |