




Összekötő kábel

VDOAH040VAS0001P04STGH040VAS



Felhasználási terület		
Különleges tulajdonságok		Szilikonmentes; Halogénmentes; Aranyozott érintkező; Energialáncban használható
Alkalmazás		higiénikus és nedves területeken az élelmiszeriparban
Szilikonmentes		igen
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Védelmi osztály		II
Max. összes áramerhelés	[A]	4
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...100
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez		cULus: ...65 °C
Környezeti hőmérséklet (mozgó)	[°C]	0...100
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez (mozgó)		cULus: ...65 °C
Tárolási hőmérséklet	[°C]	-25...55
Tárolási páratartalom	[%]	10...100
Tárolás egyéb éghajlati feltételei a megadott osztály szerint		1K22/ DIN 60721-3-1
Védettség		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	59,5
Anyagok		PP Halogénmentes; Tömítés: EPDM



Összekötő kábel

VDOAH040VAS0001P04STGH040VAS

Test kiöntő anyaga	PP	
Hollandi anya anyaga	rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)	
Energialáncban használható	igen	
Energialáncban használható	maximális hajlítási sugár	min. 10 x kábelátmérő
	folyamatsebesség	max. 3,3 m/s 5m-es horizontális utazási hosszánál és a max. gyorsulás 5 m/s²
	hajlítási ciklusok	> 1 Mio.
	torziós igénybevétel	± 180 °/m

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

Elektromos csatlakozás - dugó


Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: PP; záró: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,6...1,2 Nm



Elektromos csatlakozás

Kábel: 1 m, MPPE, Halogénmentes, szürke, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Csatlakozás



Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: A; öntött test: PP; záró: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,6...1,5 Nm

