


## Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAH043VAS0050P04



## Felhasználási terület

|                          |                                                                                 |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Különleges tulajdonságok | Szilikonmentes; Halogénmentes; Aranyozott érintkező; Energialáncban használható |
| Alkalmazás               | higiénikus és nedves területeken az élelmiszeriparban                           |
| Szilikonmentes           | igen                                                                            |

## Elektromos adatok

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Üzemi feszültség [V]         | 10...36 DC |
| Védelmi osztály              | II         |
| Max. összes áramterhelés [A] | 4          |

## Kimenetek

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Elektromos kivitel | PNP |
|--------------------|-----|

## Környezeti körülmények

|                                                |                             |
|------------------------------------------------|-----------------------------|
| Környezeti hőmérséklet [°C]                    | -25...100                   |
| Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez         | cULus: ...65 °C             |
| Környezeti hőmérséklet (mozgó) [°C]            | 0...100                     |
| Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez (mozgó) | cULus: ...65 °C             |
| Védettség                                      | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

## Mechanikai adatok

|                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| Súly [g]           | 1521,7                          |
| Méret [mm]         | 26,5 x 15,5 x 36,5              |
| Anyagok            | PP Halogénmentes; Tömítés: EPDM |
| Test kiöntő anyaga | PP                              |



## Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAH043VAS0050P04

|                            |                                   |                                                                                          |
|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hollandi anya anyaga       | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L) |                                                                                          |
| Energialáncban használható | igen                              |                                                                                          |
| Energialáncban használható | maximális hajlítási sugár         | min. 10 x kábelátmérő                                                                    |
|                            | folyamatsebesség                  | max. 3,3 m/s 5m-es horizontális utazási hosszánál és a max. gyorsulás 5 m/s <sup>2</sup> |
|                            | hajlítási ciklusok                | > 1 Mio.                                                                                 |
|                            | torziós igénybevétel              | ± 180 °/m                                                                                |

## Kijelzők / kezelési egységek

|         |                    |                |
|---------|--------------------|----------------|
| Kijelző | kapcsolási állapot | 2 x LED, sárga |
|         | üzem / működés     | 1 x LED, zöld  |

## Megjegyzések


|                    |      |
|--------------------|------|
| Csomagolási egység | 1 db |
|--------------------|------|

## Elektromos csatlakozás


Kábel: 50 m, MPPE, Halogénmentes, szürke, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

## Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: A; öntött test: PP; záró: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); Érintkezők: aranyozott;  
 Meghúzási nyomaték: 0,6...1,5 Nm



## Csatlakozás



Érszínek :  
 BK = fekete  
 BN = barna  
 BU = kék  
 WH = fehér