

EVF331



Y-csatlakozókábel

YDOGH040VAS0005P04STGH050VAS



Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok	Szilikonmentes; Halogénmentes; Aranyozott érintkező; Energialáncban használható
Alkalmazás	higiénikus és nedves területeken az élelmiszeriparban
Szilikonmentes	igen

Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	< 60 AC/DC
Védelmi osztály		II
Max. összes áramterhelés	[A]	4
Teljes áramterhelhetőség (UL)	[A]	3

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...100
Környezeti hőmérséklet (mozgó)	[°C]	5...100
Tárolási hőmérséklet	[°C]	-25...55
Tárolási páratartalom	[%]	10...100
Tárolás egyéb éghajlati feltételei a megadott osztály szerint		1K22/ DIN 60721-3-1
Védettség		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Mechanikai adatok

Súly	[g]	336,7
Test kiöntő anyaga		PP
Hollandi anya anyaga		rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)
Tömítés anyaga		EPDM



Y-csatlakozókábel

YDOGH040VAS0005P04STGH050VAS

Elosztódoboz portjainak száma	2	
Energialáncban használható	igen	
Energialáncban használható	maximális hajlítási sugár	min. 10 x kábelátmérő
	folyamatsebesség	max. 3,3 m/s 5m-es horizontális utazási hosszánál és a max. gyorsulás 5 m/s²
	hajlítási ciklusok	> 1 Mio.
	torziós igénybevétel	± 180 °/m

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

Elektromos csatlakozás

Kábel: 5 m, MPPE, Halogénmentes, szürke, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)


Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 2 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: PP, szürke; záró: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); Tömítés: EPDM; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,6...1,5 Nm



Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: PP, szürke; záró: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,6...1,2 Nm



Y-csatlakozókábel

YDOGH040VAS0005P04STGH050VAS

Csatlakozás

