


Összekötő kábel

VDOGH046VAS00,3E04STGF040VAS



Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok	Szilikonmentes; Aranyozott érintkező; Energialáncban használható
Alkalmazás	higiénikus és nedves területeken az élelmiszeriparban
Szilikonmentes	igen

Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	10...36 DC
Védelmi osztály		III
Max. összes áramerhelés	[A]	3

Kimenetek

Elektromos kivitel	PNP
--------------------	-----

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...80
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez		cULus: ...50 °C
Környezeti hőmérséklet (mozgó)	[°C]	5...80
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez (mozgó)		cULus: ...50 °C
Védettség		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Mechanikai adatok

Súly	[g]	37,5
Test kiöntő anyaga		PVC
Hollandi anya anyaga		rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)
Tömítés anyaga		EPDM



Összekötő kábel

VDOGH046VAS00,3E04STGF040VAS

Energialáncban használható	igen	
Energialáncban használható	maximális hajlítási sugár	min. 10 x kábelátmérő
	folyamatsebesség	max. 3,3 m/s 5m-es horizontális utazási hosszánál és a max. gyorsulás 5 m/s ²
	hajlítási ciklusok	> 1 Mio.
	torziós igénybevétel	± 180 °/m

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	kapcsolási állapot	4 x LED, sárga
	üzem / működés	2 x LED, zöld

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

Elektromos csatlakozás - dugó


Csatlakozó: 1 x M8, egyenes; kódolás: A; öntött test: PVC, narancs; záró: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,3...0,5 Nm



Elektromos csatlakozás

Kábel: 0,3 m, PVC, narancs, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Csatlakozás





Összekötő kábel

VDOGH046VAS00,3E04STGF040VAS

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: PVC, feketén áttetsző; záró: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); Tömítés: EPDM; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,6...1,5 Nm

