




## Összekötő kábel

VDOG F040VAS0002P04STGH040VAS



## Felhasználási terület

|                          |                                                                                 |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Különleges tulajdonságok | Szilikonmentes; Halogénmentes; Aranyozott érintkező; Energialáncban használható |
| Alkalmazás               | higiénikus és nedves területeken az élelmiszeriparban                           |
| Szilikonmentes           | igen                                                                            |

## Elektromos adatok

|                             |                                           |
|-----------------------------|-------------------------------------------|
| Üzemi feszültség [V]        | < 50 AC / < 60 DC; (cULus: 30 AC / 30 DC) |
| Védelmi osztály             | III                                       |
| Max. összes áramerhelés [A] | 3                                         |

## Környezeti körülmények

|                                     |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Környezeti hőmérséklet [°C]         | -25...80                    |
| Környezeti hőmérséklet (mozgó) [°C] | 5...80                      |
| Védettség                           | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

## Tesztek / engedélyek

|              |            |         |
|--------------|------------|---------|
| UL minősítés | tápellátás | Class 2 |
|--------------|------------|---------|

## Mechanikai adatok

|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| Súly [g]                   | 84,9                                 |
| Méret [mm]                 | 15,5 x 15,5 x 49,5                   |
| Anyagok                    | ház: PP Halogénmentes; Tömítés: EPDM |
| Hollandi anya anyaga       | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)    |
| Energialáncban használható | igen                                 |



## Összekötő kábel

VDOGF040VAS0002P04STGH040VAS

|                            |                           |                                                                                          |
|----------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Energialáncban használható | maximális hajlítási sugár | min. 10 x kábelátmérő                                                                    |
|                            | folyamatsebesség          | max. 3,3 m/s 5m-es horizontális utazási hosszánál és a max. gyorsulás 5 m/s <sup>2</sup> |
|                            | hajlítási ciklusok        | > 1 Mio.                                                                                 |
|                            | torziós igénybevétel      | ± 180 °/m                                                                                |

## Megjegyzések

Csomagolási egység

1 db

## Elektromos csatlakozás - dugó


Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; záró: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,6...1,5 Nm



## Elektromos csatlakozás

Kábel: 2,0 m, MPPE, Halogénmentes, szürke, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

## Csatlakozás



## Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M8, egyenes; kódolás: A; záró: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,3...0,5 Nm

