




Összekötő kábel

VDOGF040VAS00,6P04STGH040VAS



Felhasználási terület		
Különleges tulajdonságok	Szilikonmentes; Halogénmentes; Aranyozott érintkező; Energialáncban használható	
Alkalmazás	higiénikus és nedves területeken az élelmiszeriparban	
Szilikonmentes	igen	
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	< 50 AC / < 60 DC; (cULus: 30 AC / 30 DC)
Védelmi osztály		III
Max. összes áramerhelés	[A]	3
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...80
Környezeti hőmérséklet (mozgó)	[°C]	5...80
Védettség		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Tesztek / engedélyek		
UL minősítés	tápellátás	Class 2
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	40,2
Méretek	[mm]	15,5 x 15,5 x 49,5
Anyagok	ház: PP Halogénmentes; Tömítés: EPDM	
Hollandi anya anyaga	rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)	
Energialáncban használható	igen	



Összekötő kábel

VDOGF040VAS00,6P04STGH040VAS

Energialáncban használható	maximális hajlítási sugár	min. 10 x kábelátmérő
	folyamatsebesség	max. 3,3 m/s 5m-es horizontális utazási hosszánál és a max. gyorsulás 5 m/s ²
	hajlítási ciklusok	> 1 Mio.
	torziós igénybevétel	± 180 °/m

Megjegyzések

Csomagolási egység

1 db

Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; záró: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,6...1,5 Nm



Elektromos csatlakozás

Kábel: 0,6 m, MPPE, Halogénmentes, szürke, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Csatlakozás



Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M8, egyenes; kódolás: A; záró: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,3...0,5 Nm

