



Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAH030ZDB0005E03



Felhasználási terület		
Különleges tulajdonságok		Szilikonmentes; Aranyozott érintkező; Energialáncban használható
Szilikonmentes		igen
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	< 250 AC / < 300 DC
Védelmi osztály		II
Max. összes áramterhelés	[A]	4
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...70
Környezeti hőmérséklet (mozgó)	[°C]	5...70
Tárolási hőmérséklet	[°C]	-25...55
Tárolási páratartalom	[%]	10...100
Tárolás egyéb éghajlati feltételei a megadott osztály szerint		1K22/ DIN 60721-3-1
Védettség		IP 65; IP 67
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	173,3
Méret	[mm]	26,5 x 15,5 x 36,5
Anyagok		ház: TPU narancs; Tömítés: FKM
Hollandi anya anyaga		sárgaréz, nikkelezett
Energialáncban használható		igen



Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAH030ZDB0005E03

Energialáncban használható	maximális hajlítási sugár	min. 10 x kábelátmérő
	folymatsebesség	max. 3,3 m/s 5m-es horizontális utazási hosszánál és a max. gyorsulás 5 m/s ²
	hajlítási ciklusok	1 Mio.
	torziós igénybevétel	± 180 °/m

Megjegyzések

Csomagolási egység

1 db

Elektromos csatlakozás

Kábel: 5 m, PVC, fekete, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm)

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: A; záró: sárgaréz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,6...1,5 Nm



Csatlakozás



BK = Érszínek :
 BN = fekete
 BU = barna
 BK = kék