


Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAH032ZDB0010E03



Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok	Szilikonmentes; Aranyozott érintkező; Energialáncban használható
Szilikonmentes	igen

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]	10...36 DC
Védelmi osztály	II
Max. összes áramterhelés [A]	4

Kimenetek

Elektromos kivitel	PNP
--------------------	-----

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]	-25...70
Környezeti hőmérséklet (mozgó) [°C]	5...70
Védettség	IP 65; IP 67

Mechanikai adatok

Súly [g]	327,2
Méretetek [mm]	26,5 x 15,5 x 36,5
Anyagok	ház: TPU feketén áttetsző; Tömítés: FKM
Hollandi anya anyaga	sárgaréz, nikkelezett
Energialáncban használható	igen



Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAH032ZDB0010E03

Energialáncban használható	maximális hajlítási sugár	min. 10 x kábelátmérő
	folyamatsebesség	max. 3,3 m/s 5m-es horizontális utazási hosszánál és a max. gyorsulás 5 m/s ²
	hajlítási ciklusok	1 Mio.
	torziós igénybevétel	± 180 °/m

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
	üzem / működés	1 x LED, zöld

Megjegyzések


Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

Elektromos csatlakozás


Kábel: 10 m, PVC, fekete, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm)

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: A; záró: sárgaréz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,6...1,5 Nm



Csatlakozás



Érszínek :
 BK = fekete
 BN = barna
 BU = kék