

## Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAH032VAS0005E03



## Felhasználási terület

|                          |                                                                  |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Különleges tulajdonságok | Szilikonmentes; Aranyozott érintkező; Energialáncban használható |
| Alkalmazás               | higiénikus és nedves területeken az élelmiszeriparban            |
| Szilikonmentes           | igen                                                             |

## Elektromos adatok

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Üzemi feszültség [V]        | 10...36 DC |
| Védelmi osztály             | II         |
| Max. összes áramerhelés [A] | 4          |

## Kimenetek

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Elektromos kivitel | PNP |
|--------------------|-----|

## Környezeti körülmények

|                                                |                             |
|------------------------------------------------|-----------------------------|
| Környezeti hőmérséklet [°C]                    | -25...100                   |
| Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez         | cULus: ...50 °C             |
| Környezeti hőmérséklet (mozgó) [°C]            | 5...100                     |
| Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez (mozgó) | cULus: ...50 °C             |
| Védettség                                      | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

## Tesztek / engedélyek

|           |       |
|-----------|-------|
| MTTF [év] | 20027 |
|-----------|-------|

## Mechanikai adatok

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| Súly [g]     | 192,8              |
| Méreték [mm] | 26,5 x 15,5 x 36,5 |



## Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAH032VAS0005E03

|                            |                                          |                                                                                          |
|----------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anyagok                    | ház: PVC feketén áttetsző; Tömítés: EPDM |                                                                                          |
| Hollandi anya anyaga       | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)        |                                                                                          |
| Energialáncban használható | igen                                     |                                                                                          |
| Energialáncban használható | maximális hajlítási sugár                | min. 10 x kábelátmérő                                                                    |
|                            | folyamatsebesség                         | max. 3,3 m/s 5m-es horizontális utazási hosszánál és a max. gyorsulás 5 m/s <sup>2</sup> |
|                            | hajlítási ciklusok                       | > 1 Mio.                                                                                 |
|                            | torziós igénybevétel                     | ± 180 °/m                                                                                |

## Kijelzők / kezelési egységek

|         |                    |                |
|---------|--------------------|----------------|
| Kijelző | kapcsolási állapot | 1 x LED, sárga |
|         | üzem / működés     | 1 x LED, zöld  |

## Megjegyzések


|                    |      |
|--------------------|------|
| Csomagolási egység | 1 db |
|--------------------|------|

## Elektromos csatlakozás


Kábel: 5 m, PVC, narancs, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

## Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: A; záró: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,6...1,5 Nm



## Csatlakozás



Érszínek :  
 BK = fekete  
 BN = barna  
 BU = kék