




Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAH043VAS0020E04



Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok	Szilikonmentes; Aranyozott érintkező; Energialáncban használható
Alkalmazás	higiénikus és nedves területeken az élelmiszeriparban
Szilikonmentes	igen

Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	10...36 DC
Védelmi osztály		II
Max. összes áramerhelés	[A]	4

Kimenetek

Elektromos kivitel	PNP
--------------------	-----

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...100
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez		cULus: ...50
Környezeti hőmérséklet (mozgó)	[°C]	5...100
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez (mozgó)		cULus: ...50
Védettség		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Tesztek / engedélyek

MTTF	[év]	20027
------	------	-------

Mechanikai adatok

Súly	[g]	750,7
Méret	[mm]	26,5 x 15,5 x 36,5



Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAH043VAS0020E04

Anyagok	ház: PVC feketén áttetsző; Tömítés: EPDM	
Hollandi anya anyaga	rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)	
Energialáncban használható	igen	
Energialáncban használható	maximális hajlítási sugár	min. 10 x kábelátmérő
	folyamatsebesség	max. 3,3 m/s 5m-es horizontális utazási hosszánál és a max. gyorsulás 5 m/s ²
	hajlítási ciklusok	> 1 Mio.
	torziós igénybevétel	± 180 °/m

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	kapcsolási állapot	2 x LED, sárga
	üzem / működés	1 x LED, zöld

Megjegyzések


Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

Elektromos csatlakozás


Kábel: 20 m, PVC, narancs, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: A; záró: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,6...1,5 Nm



Csatlakozás



Érszínek :
 BK = fekete
 BN = barna
 BU = kék
 WH = fehér