


Csatlakozókábel dugaljjal

ADOGF030VAS0002E03



Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok	Szilikonmentes; Aranyozott érintkező; Energialáncban használható
Alkalmazás	higiénikus és nedves területeken az élelmiszeriparban
Szilikonmentes	igen

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]	< 50 AC / < 60 DC
Védelmi osztály	III
Max. összes áramterhelés [A]	3

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]	-25...80
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez	cULus: ...50 °C
Környezeti hőmérséklet (mozgó) [°C]	5...80
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez (mozgó)	cULus: ...50 °C
Védettség	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Mechanikai adatok

Súly [g]	76,8
Méreték [mm]	10 x 10 x 31
Anyagok	ház: PVC narancs; Tömítés: EPDM
Hollandi anya anyaga	rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)
Energialáncban használható	igen



Csatlakozókábel dugaljjal

ADOGF030VAS0002E03

Energialáncban használható	maximális hajlítási sugár	min. 10 x kábelátmérő
	folyamatsebesség	max. 3,3 m/s 5m-es horizontális utazási hosszánál és a max. gyorsulás 5 m/s ²
	hajlítási ciklusok	> 1 Mio.
	torziós igénybevétel	± 180 °/m

Megjegyzések

Csomagolási egység


1 db

Elektromos csatlakozás


Kábel: 2 m, PVC, narancs, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M8, egyenes; kódolás: A; záró: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,3...0,5 Nm



Csatlakozás



BK = Érszínek :
 BN = fekete
 BU = barna
 BK = kék