




Összekötő kábel

VDOGH030VAS0003E03STGH030VAS



Felhasználási terület

|                          |                                                                  |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Különleges tulajdonságok | Szilikonmentes; Aranyozott érintkező; Energialáncban használható |
| Alkalmazás               | higiénikus és nedves területeken az élelmiszeriparban            |
| Szilikonmentes           | igen                                                             |

Elektromos adatok

|                         |     |                     |
|-------------------------|-----|---------------------|
| Üzemi feszültség        | [V] | < 250 AC / < 300 DC |
| Védelmi osztály         |     | II                  |
| Max. összes áramerhelés | [A] | 4                   |

Környezeti körülmények

|                                                               |      |                             |
|---------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|
| Környezeti hőmérséklet                                        | [°C] | -25...100                   |
| Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez                        |      | cULus: ...50                |
| Környezeti hőmérséklet (mozgó)                                | [°C] | 5...100                     |
| Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez (mozgó)                |      | cULus: ...50                |
| Tárolási hőmérséklet                                          | [°C] | -25...55                    |
| Tárolási páratartalom                                         | [%]  | 10...100                    |
| Tárolás egyéb éghajlati feltételei a megadott osztály szerint |      | 1K22/ DIN 60721-3-1         |
| Védettség                                                     |      | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

Mechanikai adatok

|         |     |                                 |
|---------|-----|---------------------------------|
| Súly    | [g] | 136,2                           |
| Anyagok |     | ház: PVC narancs; Tömítés: EPDM |



Összekötő kábel

VDOGH030VAS0003E03STGH030VAS

|                            |                                   |                                                                              |
|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Hollandi anya anyaga       | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L) |                                                                              |
| Energialáncban használható | igen                              |                                                                              |
| Energialáncban használható | maximális hajlítási sugár         | min. 10 x kábelátmérő                                                        |
|                            | folyamatsebesség                  | max. 3,3 m/s 5m-es horizontális utazási hosszánál és a max. gyorsulás 5 m/s² |
|                            | hajlítási ciklusok                | > 1 Mio.                                                                     |
|                            | torziós igénybevétel              | ± 180 °/m                                                                    |

Megjegyzések

|                    |      |
|--------------------|------|
| Csomagolási egység | 1 db |
|--------------------|------|

Elektromos csatlakozás - dugó


Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; záró: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,6...1,5 Nm



Elektromos csatlakozás

Kábel: 3 m, PVC, narancs, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )

Csatlakozás



Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; záró: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,6...1,5 Nm

