


## Összekötő kábel

VDOAF040VAS0001E04STAF040VAS



## Felhasználási terület

|                          |                                                                  |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Különleges tulajdonságok | Szilikonmentes; Aranyozott érintkező; Energialáncban használható |
| Alkalmazás               | higiénikus és nedves területeken az élelmiszeriparban            |
| Szilikonmentes           | igen                                                             |

## Elektromos adatok

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Üzemi feszültség [V]        | < 50 AC / < 60 DC |
| Védelmi osztály             | III               |
| Max. összes áramerhelés [A] | 3                 |

## Környezeti körülmények

|                                                |                             |
|------------------------------------------------|-----------------------------|
| Környezeti hőmérséklet [°C]                    | -25...80                    |
| Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez         | cULus: ...50                |
| Környezeti hőmérséklet (mozgó) [°C]            | 5...80                      |
| Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez (mozgó) | cULus: ...50                |
| Védettség                                      | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

## Mechanikai adatok

|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| Súly [g]                   | 54,7                              |
| Méret [mm]                 | 25 x 10 x 25,5                    |
| Anyagok                    | ház: PVC narancs; Tömítés: EPDM   |
| Hollandi anya anyaga       | rozsdamentes acél (1.4404 / 316L) |
| Energialáncban használható | igen                              |



## Összekötő kábel

VDOAF040VAS0001E04STAF040VAS

|                            |                           |                                                                                          |
|----------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Energialáncban használható | maximális hajlítási sugár | min. 10 x kábelátmérő                                                                    |
|                            | folyamatsebesség          | max. 3,3 m/s 5m-es horizontális utazási hosszánál és a max. gyorsulás 5 m/s <sup>2</sup> |
|                            | hajlítási ciklusok        | > 1 Mio.                                                                                 |
|                            | torziós igénybevétel      | ± 180 °/m                                                                                |

## Megjegyzések

Csomagolási egység

1 db

## Elektromos csatlakozás - dugó


Csatlakozó: 1 x M8, derékszögű; kódolás: A; záró: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,3...0,5 Nm



## Elektromos csatlakozás

Kábel: 1 m, PVC, narancs, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

## Csatlakozás



## Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M8, derékszögű; kódolás: A; záró: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,3...0,5 Nm

