



Összekötő kábel

VDOAF040VAS0010E04STGH040VAS



Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok	Szilikonmentes; Aranyozott érintkező; Energialáncban használható
Alkalmazás	higiénikus és nedves területeken az élelmiszeriparban
Szilikonmentes	igen

Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	< 50 AC / < 60 DC
Védelmi osztály		III
Max. összes áramerhelés	[A]	3

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...80
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez		cULus: ...50
Környezeti hőmérséklet (mozgó)	[°C]	5...80
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez (mozgó)		cULus: ...50
Védettség		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Mechanikai adatok

Súly	[g]	386,3
Méret	[mm]	15,5 x 15,5 x 49
Anyagok		ház: PVC narancs; Tömítés: EPDM
Hollandi anya anyaga		rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)
Energialáncban használható		igen



Összekötő kábel

VDOAF040VAS0010E04STGH040VAS

Energialáncban használható	maximális hajlítási sugár	min. 10 x kábelátmérő
	folyamatsebesség	max. 3,3 m/s 5m-es horizontális utazási hosszánál és a max. gyorsulás 5 m/s ²
	hajlítási ciklusok	> 1 Mio.
	torziós igénybevétel	± 180 °/m

Megjegyzések

Csomagolási egység

1 db

Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; záró: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,6...1,5 Nm



Elektromos csatlakozás

Kábel: 10 m, PVC, narancs, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Csatlakozás



Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M8, derékszögű; kódolás: A; záró: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,3...0,5 Nm

