


Összekötő kábel

VDOGH030VAS01,5E03STGF030VAS



Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok	Szilikonmentes; Aranyozott érintkező; Energialáncban használható
Alkalmazás	higiénikus és nedves területeken az élelmiszeriparban
Szilikonmentes	igen

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]	< 50 AC / < 60 DC
Védelmi osztály	III
Max. összes áramterhelés [A]	3

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]	-25...80
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez	cULus: ...50
Környezeti hőmérséklet (mozgó) [°C]	5...80
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez (mozgó)	cULus: ...50
Védettség	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Mechanikai adatok

Súly [g]	77,3
Méreték [mm]	10 x 10 x 36
Anyagok	ház: PVC narancs; Tömítés: EPDM
Hollandi anya anyaga	rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)
Energialáncban használható	igen



Összekötő kábel

VDOGH030VAS01,5E03STGF030VAS

Energialáncban használható	maximális hajlítási sugár	min. 10 x kábelátmérő
	folyamatsebesség	max. 3,3 m/s 5m-es horizontális utazási hosszánál és a max. gyorsulás 5 m/s ²
	hajlítási ciklusok	> 1 Mio.
	torziós igénybevétel	± 180 °/m

Megjegyzések

Csomagolási egység

1 db

Elektromos csatlakozás - dugó


Csatlakozó: 1 x M8, egyenes; kódolás: A; záró: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,3...0,5 Nm



Elektromos csatlakozás

Kábel: 1,5 m, PVC, narancs, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Csatlakozás



Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; záró: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,6...1,5 Nm

