
EVT294

Összekötő kábel

VDOAF032VAS00,3E03STAH030VAS



Felhasználási terület		
Különleges tulajdonságok		Szilikonmentes; Aranyozott érintkező; Energialáncban használható
Alkalmazás		higiénikus és nedves területeken az élelmiszeriparban
Szilikonmentes		igen
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	10...36 DC
Védelmi osztály		III
Max. összes áramterhelés	[A]	3
Kimenetek		
Elektromos kivitel		PNP
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...80
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez		cULus: ...50 °C
Környezeti hőmérséklet (mozgó)	[°C]	5...80
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez (mozgó)		cULus: ...50 °C
Védettség		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	36,5
Anyagok		ház: PVC narancs; Tömítés: EPDM
Hollandi anya anyaga		rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)
Energialáncban használható		igen

EVT294

Összekötő kábel

VDOAF032VAS00,3E03STAH030VAS

Energialáncban használható	maximális hajlítási sugár	min. 10 x kábelátmérő
	folyamatsebesség	max. 3,3 m/s 5m-es horizontális utazási hossznál és a max. gyorsulás 5 m/s²
	hajlítási ciklusok	> 1 Mio.
	torziós igénybevétel	± 180 °/m

Kijelzők / kezelési egységek


Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
	üzem / működés	1 x LED, zöld

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db

Elektromos csatlakozás - dugó


Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: A; záró: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,6...1,5 Nm



Elektromos csatlakozás

Kábel: 0,3 m, PVC, narancs, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Csatlakozás



Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M8, derékszögű; kódolás: A; záró: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,3...0,5 Nm

