

Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAH050VAS0005G05



Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok	Szilikonmentes; Aranyozott érintkező; Árnyékolt vezeték; Energialáncban használható
Alkalmazás	higiénikus és nedves területeken az élelmiszeriparban
Szilikonmentes	igen

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]	< 30 AC / < 36 DC
Védelmi osztály	III
Max. összes áramterhelés [A]	4
Teljes áramterhelhetőség (UL) [A]	3

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]	-25...100
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez	cULus: ...50
Környezeti hőmérséklet (mozgó) [°C]	5...100
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez (mozgó)	cULus: ...50
Védettség	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Mechanikai adatok

Súly [g]	251
Méreték [mm]	26,5 x 15,5 x 36,5
Anyagok	ház: PVC narancs; Tömítés: EPDM
Hollandi anya anyaga	rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)
Energialáncban használható	igen



Csatlakozókábel dugaljjal

ADOAH050VAS0005G05

Energialáncban használható	maximális hajlítási sugár	min. 10 x kábelátmérő
	folyamatsebesség	max. 3,3 m/s 5m-es horizontális utazási hosszánál és a max. gyorsulás 5 m/s ²
	hajlítási ciklusok	> 1 Mio.
	torziós igénybevétel	± 180 °/m

Megjegyzések

Csomagolási egység

1 db

Elektromos csatlakozás


Kábel: 5 m, PVC, narancs, Ø 5,2 mm, árnyékolt; 5 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, derékszögű; kódolás: A; záró: rozsdamentes acél (1.4404 / 316L); Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,6...1,5 Nm; Árnyékolt csatlakozókábel: árnyékolás nincs csatlakoztatva



Csatlakozás



	Érszínek :
BK =	fekete
BN =	barna
BU =	kék
GY =	szürke
WH =	fehér