




## Összekötő kábel

VDOAF030SCS00,6T03STGH030SCS



## Felhasználási terület

|                          |                                                                                 |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Különleges tulajdonságok | Szilikonmentes; Halogénmentes; Aranyozott érintkező; Energialáncban használható |
| Alkalmazás               | hegesztéses alkalmazások                                                        |
| Szilikonmentes           | igen                                                                            |

## Elektromos adatok

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Üzemi feszültség [V]        | < 50 AC / < 60 DC |
| Védelmi osztály             | III               |
| Max. összes áramerhelés [A] | 3                 |

## Környezeti körülmények

|                                                |                             |
|------------------------------------------------|-----------------------------|
| Környezeti hőmérséklet [°C]                    | -25...90                    |
| Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez         | cULus: ...75                |
| Környezeti hőmérséklet (mozgó) [°C]            | -25...90                    |
| Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez (mozgó) | cULus: ...75                |
| Védettség                                      | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |

## Mechanikai adatok

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| Súly [g]                   | 40,4                            |
| Anyagok                    | ház: TPU narancs; Tömítés: FKM  |
| Hollandi anya anyaga       | sárgaréz, tapadásmentes bevonat |
| Energialáncban használható | igen                            |



## Összekötő kábel

VDOAF030SCS00,6T03STGH030SCS

|                            |                           |                                                                                          |
|----------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Energialáncban használható | maximális hajlítási sugár | min. 10 x kábelátmérő                                                                    |
|                            | folyamatsebesség          | max. 3,3 m/s 5m-es horizontális utazási hosszánál és a max. gyorsulás 5 m/s <sup>2</sup> |
|                            | hajlítási ciklusok        | > 2 Mio.                                                                                 |
|                            | torziós igénybevétel      | ± 180 °/m                                                                                |

## Megjegyzések

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| Megjegyzések       | cimketartók nélkül |
| Csomagolási egység | 1 db               |

## Elektromos csatlakozás - dugó


Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; záró: sárgaréz, tapadásmentes bevonat; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,6...1,5 Nm



## Elektromos csatlakozás

Kábel: 0,6 m, PUR, Halogénmentes, szürke, Ø 4,5 mm; nem sugárzással térhálósított (újrahasznosítható); hegesztésálló; 3 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm )

## Csatlakozás



## Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M8, derékszögű; kódolás: A; záró: sárgaréz, tapadásmentes bevonat; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,3...0,5 Nm

