

Összekötő kábel

VDOG F030SCS0001T03STGF030SCS



Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok	Szilikonmentes; Halogénmentes; Aranyozott érintkező; Energialáncban használható
Alkalmazás	hegesztéses alkalmazások
Szilikonmentes	igen

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]	< 50 AC / < 60 DC
Védelmi osztály	III
Max. összes áramerhelés [A]	3

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]	-25...90
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez	cULus: ...85
Környezeti hőmérséklet (mozgó) [°C]	-25...90
Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez (mozgó)	cULus: ...85
Védettség	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

Mechanikai adatok

Súly [g]	45,7
Anyagok	ház: TPU narancs; Tömítés: FKM
Hollandi anya anyaga	sárgaréz, tapadásmentes bevonat
Energialáncban használható	igen



Összekötő kábel

VDOG F030SCS0001T03STGF030SCS

Energialáncban használható	maximális hajlítási sugár	min. 10 x kábelátmérő
	folyamatsebesség	max. 3,3 m/s 5m-es horizontális utazási hosszánál és a max. gyorsulás 5 m/s ²
	hajlítási ciklusok	> 2 Mio.
	torziós igénybevétel	± 180 °/m

Megjegyzések

Megjegyzések	cimketartók nélkül
Csomagolási egység	1 db

Elektromos csatlakozás - dugó


Csatlakozó: 1 x M8, egyenes; kódolás: A; záró: sárgaréz, tapadásmentes bevonat; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,3...0,5 Nm



Elektromos csatlakozás

Kábel: 1 m, PUR, Halogénmentes, szürke, Ø 4,5 mm; nem sugárzással térhálósított (újrahasznosítható); hegesztésálló; 3 x 0,25 mm² (32 x Ø 0,1 mm)

Csatlakozás



Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M8, egyenes; kódolás: A; záró: sárgaréz, tapadásmentes bevonat; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,3...0,5 Nm

