


EVW110



Y-csatlakozókábel

YDOGH030SCS00,3T03STGH040SCS



Felhasználási terület		
Különleges tulajdonságok		Szilikonmentes; Halogénmentes; Aranyozott érintkező; Energialáncban használható
Alkalmazás		hegesztéses alkalmazások
Szilikonmentes		igen
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	< 60 AC/DC
Védelmi osztály		II
Max. összes áramerhelés	[A]	4
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...90
Környezeti hőmérséklet (mozgó)	[°C]	-25...90
Tárolási hőmérséklet	[°C]	-25...55
Tárolási páratartalom	[%]	10...100
Tárolás egyéb éghajlati feltételei a megadott osztály szerint		1K22/ DIN 60721-3-1
Védettség		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	66,8
Test kiöntő anyaga		TPU
Hollandi anya anyaga		sárgaréz, tapadásmentes bevonat
Tömítés anyaga		FKM
Elosztódoboz portjainak száma		2

EVW110



Y-csatlakozókábel

YDOGH030SCS00,3T03STGH040SCS

Energialáncban használható	igen	
Energialáncban használható	maximális hajlítási sugár	min. 10 x kábelátmérő
	folyamatsebesség	max. 3,3 m/s 5m-es horizontális utazási hosszánál és a max. gyorsulás 5 m/s ²
	hajlítási ciklusok	> 2 Mio.
	torziós igénybevétel	± 180 °/m


Megjegyzések		
Megjegyzések	cimketartók nélkül	
Csomagolási egység	1 db	

Elektromos csatlakozás		
Kábel: 0,3 m, PUR, Halogénmentes, szürke, Ø 4,9 mm; nem sugárzással térhálósított (újrahasznosítható); hegesztésálló; 3 x 0,34 mm ² (42 x Ø 0,1 mm)		

Elektromos csatlakozás - dugó		
Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: TPU, narancs; záró: sárgaréz, tapadásmentes bevonat; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,6...1,5 Nm		



Elektromos csatlakozás		
Csatlakozás		





Y-csatlakozókábel

YDOGH030SCS00,3T03STGH040SCS

Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 2 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: TPU, narancs; záró: sárgaréz, tapadásmentes bevonat; Tömítés: FKM;
Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,6...1,5 Nm

