




Összekötő kábel

VDOGH040SCS01,5T04STGH040SCS



| Felhasználási terület                                         |      |                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Különleges tulajdonságok                                      |      | Szilikonmentes; Halogénmentes; Aranyozott érintkező; Energialáncban használható |
| Alkalmazás                                                    |      | hegesztéses alkalmazások                                                        |
| Szilikonmentes                                                |      | igen                                                                            |
| Elektromos adatok                                             |      |                                                                                 |
| Üzemi feszültség                                              | [V]  | < 250 AC / < 300 DC                                                             |
| Védelmi osztály                                               |      | II                                                                              |
| Max. összes áramerhelés                                       | [A]  | 4                                                                               |
| Környezeti körülmények                                        |      |                                                                                 |
| Környezeti hőmérséklet                                        | [°C] | -25...90                                                                        |
| Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez                        |      | cULus: ...75                                                                    |
| Környezeti hőmérséklet (mozgó)                                | [°C] | -25...90                                                                        |
| Megjegyzés a környezeti hőmérséklethez (mozgó)                |      | cULus: ...75                                                                    |
| Tárolási hőmérséklet                                          | [°C] | -25...55                                                                        |
| Tárolási páratartalom                                         | [%]  | 10...100                                                                        |
| Tárolás egyéb éghajlati feltételei a megadott osztály szerint |      | 1K22/ DIN 60721-3-1                                                             |
| Védettség                                                     |      | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K                                                     |
| Mechanikai adatok                                             |      |                                                                                 |
| Súly                                                          | [g]  | 81,8                                                                            |
| Anyagok                                                       |      | ház: TPU narancs; Tömítés: FKM                                                  |



## Összekötő kábel

VDOGH040SCS01,5T04STGH040SCS

|                            |                                 |                                                                              |
|----------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Hollandi anya anyaga       | sárgaréz, tapadásmentes bevonat |                                                                              |
| Energialáncban használható | igen                            |                                                                              |
| Energialáncban használható | maximális hajlítási sugár       | min. 10 x kábelátmérő                                                        |
|                            | folyamatsebesség                | max. 3,3 m/s 5m-es horizontális utazási hosszánál és a max. gyorsulás 5 m/s² |
|                            | hajlítási ciklusok              | > 2 Mio.                                                                     |
|                            | torziós igénybevétel            | ± 180 °/m                                                                    |

## Megjegyzések

|                    |                            |
|--------------------|----------------------------|
| Megjegyzések       | 30 mm hosszú cimketartóval |
| Csomagolási egység | 1 db                       |

## Elektromos csatlakozás - dugó


Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; záró: sárgaréz, tapadásmentes bevonat; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,6...1,5 Nm



## Elektromos csatlakozás

Kábel: 1,5 m, PUR, Halogénmentes, narancs, Ø 4,9 mm; nem sugárzással térhálósított (újrahasznosítható); hegesztésálló; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )

## Csatlakozás



## Összekötő kábel

VDOGH040SCS01,5T04STGH040SCS

## Elektromos csatlakozás - aljzat

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; záró: sárgaréz, tapadásmentes bevonat; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,6...1,5 Nm



## Diagrammok és grafikonok

névleges érték csökkentésének  
jelleggörbéje



Névleges érték csökkentése  $I_{max} * 0,8$  (DIN EN 60512-5-2)

X Környezeti hőmérséklet [°C]

Y Áram [A]