


Y-csatlakozókábel

Y SPLITTER CABLE HIGH RANGE



Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok	Szilikonmentes; Halogénmentes; Aranyozott érintkező; Energialáncban használható
Szilikonmentes	igen

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]	24 DC
Védelmi osztály	III
Max. összes áramterhelés [A]	3

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]	-25...80
Védettség	IP 67

Mechanikai adatok

Súly [g]	54,1
Test kiöntő anyaga	TPU
Hollandi anya anyaga	sárgaréz, nikkelezett
Tömítés anyaga	FKM
Energialáncban használható	igen
Energialáncban használható	maximális hajlítási sugár hajlítási ciklusok
	min. 15 x kábel átmérő > 1 Mio.

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

Elektromos csatlakozás - dugó C

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: TPU; záró: sárgaréz, nikkelezett; Érintkezők: aranyozott; Meghúzási nyomaték: 0,5...0,8 Nm




Y-csatlakozókábel

Y SPLITTER CABLE HIGH RANGE

Elektromos csatlakozás - Kábel


Kábel: 0,45 m, PVC, Halogénmentes, fekete, Ø 4,2 mm; 3 x 0,25 mm²

Csatlakozás



Elektromos csatlakozás - aljzat A

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: TPU; záró: sárgaréz, nikkelezett; Tömítés: FKM; Érintkezők: aranyozott;
Meghúzási nyomaték: 0,5...0,8 Nm



Elektromos csatlakozás - aljzat B

Csatlakozó: 1 x M12, egyenes; kódolás: A; öntött test: TPU; záró: sárgaréz, nikkelezett; Tömítés: FKM; Érintkezők: aranyozott;
Meghúzási nyomaték: 0,5...0,8 Nm

