


Biztonsági AS-Interface ClassicLine modul

Evaluation unit, asi

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



- 1 feliratmező
2 infravörös adapter pozícionáló stift



Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]	26,5...31,6 DC; (feszültséghatárkorlátozásra vonatkozó követelmény UL 508 szerint: túláramvédelmi eszközzel védett galvanikusan leválasztott üzemi feszültség)
Áramfelvétel [mA]	< 250

Bemenetek

Érzékelő tápellátás a kimeneteknél	AS-i
Tápellátás [V]	19,2...30; (Laposcábelben keresztül)
Rövidzárvédett digitális bemenetek	igen

Kimenetek

Elektromos kivitel	AS-i
Feszültségtartomány DC [V]	15...30; (EN 50106 (PELV) szerint FK-E csatlakozómodulon keresztül; Laposcábelben keresztül; feszültséghatárkorlátozásra vonatkozó követelmény UL 508 szerint: túláramvédelmi eszközzel védett galvanikusan leválasztott üzemi feszültség)
Maximális áramterhelhetőség [mA] kimenetenként	500; (PNP)
Rövidzárlat-biztos	igen
Galvanikusan leválasztott	igen

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]	-25...55
Védettség	IP 67



Biztonsági AS-Interface ClassicLine modul

Evaluation unit, asi

Tesztek / engedélyek		
EMC	EN 50295	
AS-i jellemzők		
AS-i verzió		2.1
AS-i címzés		IR-címzés lehetséges
AS-i profil		S-7.B.E
AS-i I/O konfiguráció [hex]		7
AS-i ID kód [hex]		B.E
AS-i tanúsítvány		61801
Mechanikai adatok		
Szerelés módja		AS-i interfész az FK vagy FK-E alsó részekhez
Anyagok		PBT; kiöntő anyag: Guronic C400-0
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző		2 x LED, piros
		2 x LED, zöld
		2 x LED, sárga
Tartozékok		
Szállított tételek		Zárósapka: M12
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db
Elektromos csatlakozás		
Csatlakozó: M12; kódolás: A		
