


Induktív térérzékelő

I1-3070-BPOG

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: I17001

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



Termékjellemzők

Elektromos kivitel	PNP
Kimeneti funkció	záró
Kapcsolási távolság [mm]	20...70
Ház	hengeres
Méreték [mm]	Ø 100 / L = 40

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]	12...36 DC
Áramfelvétel [mA]	< 7

Kimenetek

Elektromos kivitel	PNP
Kimeneti funkció	záró
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V]	2,5
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA]	200
Kapcsolási frekvencia DC [Hz]	10

Érzékelési tartomány

Kapcsolási távolság [mm]	20...70
--------------------------	---------



Induktív térérzékelő

I1-3070-BPOG

Érzékelési tartomány beállítható	igen
Érzékelési tartomány gyári beállítás [mm]	70
Valós érzékelési tartomány Sr [mm]	70 ± 10 %

Pontosság / eltérés

Korrektíós faktor	acél: 1 / rozsdamentes acél: 0,7 / sárgaréz: 0,4 / alumínium: 0,4 / réz: 0,3
Kapcsolási pont eltolódás [Sr %-a]	-15...15

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]	-20...70
Védettség	IP 65

Tesztek / engedélyek

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	B osztályú

Mechanikai adatok

Ház	hengeres
Beépítés módja	nem süllyesztve beépíthető
Méretek [mm]	Ø 100 / L = 40
Anyagok	PBT

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
---------	--------------------	----------------


Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

Elektromos csatlakozás

Kábel: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²

Csatlakozás



	Érszínek :
BK =	fekete
BN =	barna
BU =	kék