


Induktív térérzékelő

SIY-3120-ANKG

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



Termékjellemzők

Elektromos kivitel	NPN
Kimeneti funkció	záró
Kapcsolási távolság [mm]	30...120
Ház	hengeres
Méreték [mm]	Ø 164 / L = 63

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]	12...36 DC
Áramfelvétel [mA]	< 7

Kimenetek

Elektromos kivitel	NPN
Kimeneti funkció	záró
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V]	2,5
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA]	200
Kapcsolási frekvencia DC [Hz]	3

Érzékelési tartomány

Kapcsolási távolság [mm]	30...120
--------------------------	----------



Induktív térérzékelő

SIY-3120-ANKG

Érzékelési tartomány beállítható	igen
Érzékelési tartomány gyári beállítás [mm]	120
Valós érzékelési tartomány Sr [mm]	(30...120)

Pontosság / eltérés

Korrektíós faktor	acél: 1 / rozsdamentes acél: 0,7 / sárgaréz: 0,4 / alumínium: 0,3 / réz: 0,2
Hiszterézis [Sr %-a]	< 15
Kapcsolási pont eltolódás [Sr %-a]	-15...15

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]	-20...70
Védettség	IP 65

Tesztek / engedélyek

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------

Mechanikai adatok

Ház	hengeres
Beépítés módja	nem süllyesztve beépíthető
Méreték [mm]	Ø 164 / L = 63
Anyagok	ház: PBT; alsó borítás: alumínium

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
---------	--------------------	----------------

Tartozékok

Szállított tételek	rögzítőcsavarok: 1 x M16 x 90
--------------------	-------------------------------


Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

Elektromos csatlakozás

Kábel: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²

Csatlakozás



BK =	Érszínek : fekete
BN =	barna
BU =	kék