


Induktív csőérzékelő

I8-3020-BPKG/DY/0,09M/US100DPS

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: I85009

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



- 1 aktív felület
2 LED működési állapot



Termékjellemzők

Elektromos kivitel	PNP
Kimeneti funkció	záró
Kapcsolási távolság [mm]	< 20
Ház	téglatest kialakítású
Méreték [mm]	70 x 20 x 12

Felhasználási terület

Működési elv	dinamikus
--------------	-----------

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]	10...35 DC
Áramfelvétel [mA]	< 25
Védelmi osztály	III
Polaritáscsere védelem	igen

Kimenetek

Elektromos kivitel	PNP
Kimeneti funkció	záró



Induktív csőérzékelő

I8-3020-BPKG/DY/0,09M/US100DPS

Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC	[V]	2
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC	[mA]	200
Rövidzárlat-védelem		igen
Túlterhelés-védelem		igen

Érzékelési tartomány		
Kapcsolási távolság	[mm]	< 20
Acélgolyó felbontása (átmérő)	[mm]	1
Max. munkadarab sebesség	[m/s]	35

Reakcióidők		
Impulzushosszabítás	[ms]	100
Max. lefutási idő	[ms]	100
Válaszidő	[ms]	< 0,2

Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...70
Védettség		IP 67

Mechanikai adatok		
Súly	[g]	55,8
Ház		téglatest kialakítású
Méreték	[mm]	70 x 20 x 12
Anyagok		ház: PC

Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
	üzem / működés	1 x LED, zöld

Tartozékok	
Szállított tételek	rögzítő szalagok: 2

Megjegyzések	
Csomagolási egység	1 db

Elektromos csatlakozás - dugó

Kábel: 0,09 m, PUR

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A





Induktív csőérzékelő

I8-3020-BPKG/DY/0,09M/US100DPS

Csatlakozás

