


Induktív csőérzékelő

I8-3020-ANKG/DY/AS-610-DNS

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



- 1 aktív felület
2 LED működési állapot
3 LED kapcsolási állapot



Termékjellemzők

Elektromos kivitel	NPN
Kimeneti funkció	záró
Kapcsolási távolság [mm]	< 20
Ház	téglatest kialakítású
Méreték [mm]	70 x 20 x 12

Felhasználási terület

Működési elv	dinamikus
--------------	-----------

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]	10...35 DC
Áramfelvétel [mA]	< 25
Védelmi osztály	III
Polaritáscsere védelem	igen

Kimenetek

Elektromos kivitel	NPN
Kimeneti funkció	záró
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V]	2
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA]	200
Rövidzárlat-védelem	igen
Túlterhelés-védelem	igen



Induktív csőérzékelő

I8-3020-ANKG/DY/AS-610-DNS

Érzékelési tartomány		
Kapcsolási távolság	[mm]	< 20
Acélgolyó felbontása (átmérő)	[mm]	1
Max. munkadarab sebesség	[m/s]	35
Reakcióidők		
Impulzushosszabítás	[ms]	100
Max. lefutási idő	[ms]	100
Válaszidő	[ms]	< 0,2
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...70
Védettség		IP 67
Tesztek / engedélyek		
UL minősítés	Ta	-25...70 °C
	Enclosure type	Type 4X (indoor use only) / 12 and 13
	tápellátás	Class 2
	UL fájl száma	E174191
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	30
Ház		téglatest kialakítású
Méretek	[mm]	70 x 20 x 12
Anyagok		ház: PC
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
	üzem / működés	1 x LED, zöld
Tartozékok		
Szállított tételek		rögzítő szalagok: 2
Megjegyzések		
Csomagolási egység		1 db
Elektromos csatlakozás - dugó		
Csatlakozó: 1 x M8; kódolás: A		
		



Induktív csőérzékelő

I8-3020-ANKG/DY/AS-610-DNS

Csatlakozás

