




Induktív csőérzékelő

I8-3020-ANKG/DY/0,09M/US100DPS

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



- 1 aktív felület
2 LED működési állapot



Termékjellemzők

Elektromos kivitel	NPN
Kimeneti funkció	záró
Kapcsolási távolság [mm]	< 20
Ház	téglatest kialakítású
Méreték [mm]	70 x 20 x 12

Felhasználási terület

Működési elv	dinamikus
--------------	-----------

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]	10...35 DC
Áramfelvétel [mA]	< 25
Védelmi osztály	III
Polaritáscsere védelem	igen

Kimenetek

Elektromos kivitel	NPN
Kimeneti funkció	záró
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V]	2
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA]	200



Induktív csőérzékelő

I8-3020-ANKG/DY/0,09M/US100DPS

Rövidzárlat-védelem	igen
Túlterhelés-védelem	igen

Érzékelési tartomány

Kapcsolási távolság [mm]	< 20
Acélgolyó felbontása (átmérő) [mm]	1
Max. munkadarab sebesség [m/s]	35

Reakcióidők

Impulzushosszabítás [ms]	100
Max. lefutási idő [ms]	100
Válaszidő [ms]	< 0,2

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]	-25...70
Védettség	IP 67

Mechanikai adatok

Súly [g]	38,2
Ház	téglatest kialakítású
Méreték [mm]	70 x 20 x 12
Anyagok	ház: PC

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
	üzem / működés	1 x LED, zöld

Tartozékok

Szállított tételek	rögzítő szalagok: 2
--------------------	---------------------

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

Elektromos csatlakozás - dugó

Kábel: 0,09 m, PUR

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A



I85007



Induktív csőérzékelő

I8-3020-ANKG/DY/0,09M/US100DPS

Csatlakozás

