




Nyomásálló pozícióérzékelő

IFG2002-ABKA/LS-300-BL

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



Termékjellemzők	
Kimeneti funkció	záró
Kapcsolási távolság [mm]	2
Felhasználási terület	
Különleges tulajdonságok	Mágneses mező ellen védett
Nyomásállóság [psi]	3000
Mágneses mező ellen védett	igen
Elektromos adatok	
Frekvencia AC [Hz]	47...63
Üzemi feszültség [V]	20...250 AC/DC
Polaritáscsere védelem	igen
Kimenetek	
Kimeneti funkció	záró
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V]	7
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése AC [V]	7
Minimális terhelési áram [mA]	8
Maximális szivárgó áram [mA]	1,7
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége AC [mA]	300
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA]	300



Nyomásálló pozícióérzékelő

IFG2002-ABKA/LS-300-BL

Kapcsoló kimenet rövid idejű áramterhelhetősége	[mA]	300
Kapcsolási frekvencia AC	[Hz]	20
Kapcsolási frekvencia DC	[Hz]	20
Rövidzárlat-védelem		igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa		ütemezett
Túlterhelés-védelem		igen

Érzékelési tartomány

Kapcsolási távolság	[mm]	2
Valós érzékelési tartomány Sr	[mm]	2 ± 10 %

Pontosság / eltérés

Korrektíós faktor		rozsdamentes acél: 0,7 / sárgaréz: 0,4 / alumínium: 0,3
Hiszterézis	[Sr %-a]	5
Kapcsolási pont eltolódás	[Sr %-a]	-0,5...0,5

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...70
Védettség		IP 67

Mechanikai adatok

Beépítés módja		süllyesztve beépíthető
Hengertípus		pneumatikus és hidraulikus munkahenger
Anyagok		alumínium

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, piros
	üzem / működés	1 x LED, zöld

Megjegyzések

Csomagolási egység		1 db
--------------------	--	------

I90006



Nyomásálló pozícióérzékelő

IFG2002-ABKA/LS-300-BL

Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x 7/8"; kódolás: A

