


Nyomásálló pozícióérzékelő

IFG3002-BPKG/US-104-DPS

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



Termékjellemzők

Elektromos kivitel	PNP
Kimeneti funkció	záró
Kapcsolási távolság [mm]	2

Felhasználási terület

Különleges tulajdonságok	Mágneses mező ellen védett
Nyomásállóság [psi]	3000
Mágneses mező ellen védett	igen

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]	10...30 DC
Áramfelvétel [mA]	15
Polaritáscsere védelem	igen

Kimenetek

Elektromos kivitel	PNP
Kimeneti funkció	záró
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V]	2
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA]	200
Kapcsoló kimenet rövid idejű áramterhelhetősége [mA]	200
Kapcsolási frekvencia DC [Hz]	20
Rövidzárlat-védelem	igen



Nyomásálló pozícióérzékelő

IFG3002-BPKG/US-104-DPS

Rövidzárlat elleni védelem típusa	ütemezett
Túlterhelés-védelem	igen

Érzékelési tartomány

Kapcsolási távolság [mm]	2
Valós érzékelési tartomány Sr [mm]	$2 \pm 10 \%$

Pontosság / eltérés

Korrektíós faktor	rozsdamentes acél: 0,7 / sárgaréz: 0,4 / alumínium: 0,3
Hiszterézis [Sr %-a]	5
Kapcsolási pont eltolódás [Sr %-a]	-0,5...0,5

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]	-25...70
Védettség	IP 67

Mechanikai adatok

Súly [g]	175
Beépítés módja	süllyesztve beépíthető
Hengertípus	pneumatikus és hidraulikus munkahenger
Anyagok	alumínium

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
	üzem / működés	1 x LED, zöld

Megjegyzések

Csomagolási egység	1 db
--------------------	------

Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A





Nyomásálló pozícióérzékelő

IFG3002-BPKG/US-104-DPS

Csatlakozás

