

Induktív érzékelő

IA-2010-ABOW/Sonderkabel

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



Termékjellemzők

Kimeneti funkció		záró
Kapcsolási távolság	[mm]	10
Ház		hengeres
Méret	[mm]	Ø 20

Elektromos adatok

Frekvencia AC	[Hz]	47...63
Üzemi feszültség	[V]	20...250 AC
Védelmi osztály		II
Polaritáscsere védelem		nem

Kimenetek

Kimeneti funkció		záró
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése AC	[V]	5,5
Minimális terhelési áram	[mA]	5
Maximális szivárgó áram	[mA]	2,5
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége AC	[mA]	300; (500 (...50 °C))
Kapcsoló kimenet rövid idejű áramterhelhetősége	[mA]	2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Kapcsolási frekvencia AC	[Hz]	20
Rövidzárlat-védelem		nem
Túlterhelés-védelem		nem

Érzékelési tartomány

Kapcsolási távolság	[mm]	10
---------------------	------	----



Induktív érzékelő

IA-2010-ABOW/Sonderkabel

Valós érzékelési tartomány Sr [mm]	10 ± 10 %
Működési távolság [mm]	0...8,1

Pontosság / eltérés	
Korrekciós faktor	acél: 1 / rozsdamentes acél: 0,7 / sárgaréz: 0,4 / alumínium: 0,3 / réz: 0,2
Hiszterézis [Sr %-a]	1...15
Kapcsolási pont eltolódás [Sr %-a]	-10...10

Környezeti körülmények	
Környezeti hőmérséklet [°C]	-25...80
Védettség	IP 67

Mechanikai adatok	
Ház	hengeres
Beépítés módja	nem süllyesztve beépíthető
Méreték [mm]	Ø 20
Anyagok	PBT

Kijelzők / kezelési egységek	
Kijelző	kapcsolási állapot 1 x LED, sárga


Tartozékok	
Szállított tételek	rögzítőbilincs: 1

Megjegyzések	
Csomagolási egység	1 db

Elektromos csatlakozás

Kábel: 10 m; 2 x 0,75 mm²

Csatlakozás



BN = Érszínek :
barna
BU = kék