




Induktív érzékelő

IGB2008BBRKG/2M/PUR



1 LED sárga



Termékjellemzők		
Elektromos kivitel		PNP/NPN
Kimeneti funkció		nyitó
Kapcsolási távolság [mm]		8
Ház		menetes kialakítás
Méreték [mm]		M18 x 1 / L = 40
Felhasználási terület		
Különleges tulajdonságok		Energialáncban használható; Megnövelt kapcsolási távolság
Alkalmazás		Ipari alkalmazások / gyárautomatizálás
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség [V]		10...30 DC; (" tápellátás feszültség / áramkorlát" UL szerint)
Védelmi osztály		III
Polaritáscsere védelem		igen
Kimenetek		
Elektromos kivitel		PNP/NPN
Kimeneti funkció		nyitó
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V]		2,5
Minimális terhelési áram [mA]		2
Maximális szivárgó áram [mA]		0,6
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA]		100
Kapcsolási frekvencia DC [Hz]		400
Rövidzárlat-védelem		igen
Túlterhelés-védelem		igen
Érzékelési tartomány		
Kapcsolási távolság [mm]		8
Valós érzékelési tartomány Sr [mm]		8 ± 10 %
Működési távolság [mm]		0...6,48
Megnövelt kapcsolási távolság		igen



Induktív érzékelő

IGB2008BBRKG/2M/PUR

Pontosság / eltérés		
Korrektíós faktor	acél: 1 / rozsdamentes acél: 0,7 / sárgaréz: 0,5 / alumínium: 0,4 / réz: 0,3	
Hiszterézis	[Sr %-a]	3...15
Kapcsolási pont eltolódás	[Sr %-a]	-10...10
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-40...85
Védettség	IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K	
Tesztek / engedélyek		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 sugárzott HF	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF vezetett	10 V
	EN 55011	B osztályú
Rezgésállóság	EN 60068-2-6 Fc	20 g (10...3000 Hz) / 50 ciklus frekvenciánként; 1 oktáv percenként a 3 tengelyen
Ütésállóság	EN 60068-2-27 Ea	100 g 11 ms félszínusz; 3 ütés a 3 koordinátatengely minden irányban
Folyamatos ütésállóság	EN 60068-2-27	40 g 6 ms; 4000 ütés a 3 koordinátatengely minden irányában
Gyors hőmérsékletváltozás	EN 60068-2-14 Na	TA = -40 °C; TB = 85 °C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s; 50 ciklus
Só spray teszt	EN 60068-2-52 Kb	pontossági fok 5 (4 tesztciklus)
MTTF	[év]	909
Beágyazott szoftvert tartalmazza	igen	
UL minősítés	Ta	-25...75 °C
	Enclosure type	Type 1
	tápellátás	Limited Voltage/Current
	UL tanusítvány száma	A007
	UL fájl száma	E174191
Mechanikai adatok		
Súly	[g]	86,52
Ház	menetes kialakítás	
Beépítés módja	süllyesztve beépíthető	
Méretek	[mm]	M18 x 1 / L = 40
Menet megjelölés	M18 x 1	
Anyagok	sárgaréz fehérbronz bevonatú; aktív felület: PBT narancs; LED ablak: PEI; záróanyák: sárgaréz fehérbronz bevonatú	
Meghúzási nyomaték	[Nm]	lásd kezelési útmutató
Energialáncban használható	igen	
Energialáncban használható	maximális hajlítási sugár	min. 10 x kábelátmérő
	hajlítási ciklusok	> 5 Mio.
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga



Induktív érzékelő

IGB2008BBRKG/2M/PUR

Tartozékok

Szállított tételek

záróanyák: 2

rugós alátét: 1, rozsdamentes acél

Megjegyzések


Csomagolási egység

1 db

Elektromos csatlakozás

Kábel: 2 m, PUR; 2 x 0,34 mm²

Csatlakozás



BN =

Érszínek :

BU =

barna

kék