ID0011


Induktív érzékelő

IDE2040-ABOW/TS-700-A

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés

Alternatív termékek: ID0034

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



Termékjellemzők		
Kimeneti funkció		záró
Kapcsolási távolság	[mm]	40
Ház		téglatest kialakítású
Méretek	[mm]	105 x 80 x 40
Elektromos adatok		
Frekvencia AC	[Hz]	47...63
Üzemi feszültség	[V]	20...250 AC
Polaritáscsere védelem		nem
Kimenetek		
Kimeneti funkció		záró
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése AC	[V]	5,5
Minimális terhelési áram	[mA]	5
Maximális szivárgó áram	[mA]	2,5
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége AC	[mA]	300
Kapcsoló kimenet rövid idejű áramterhelhetősége	[mA]	2200; (20 ms / 0,5 Hz)
Kapcsolási frekvencia AC	[Hz]	4
Rövidzárlat-védelem		nem
Túlterhelés-védelem		nem

ID0011


Induktív érzékelő

IDE2040-ABOW/TS-700-A

Érzékelési tartomány			
Kapcsolási távolság	[mm]	40	
Érzékelési tartomány beállítható		igen	
Érzékelési tartomány gyári beállítás	[mm]	40	
Valós érzékelési tartomány Sr	[mm]	40 ± 10 %	
Működési távolság	[mm]	0...32,4	
Pontosság / eltérés			
Korrekciós faktor		acél: 1 / rozsdamentes acél: 0,7 / sárgaréz: 0,4 / alumínium: 0,4 / réz: 0,3	
Hiszterézis	[Sr %-a]	1...15	
Kapcsolási pont eltolódás	[Sr %-a]	-10...10	
Környezeti körülmények			
Környezeti hőmérséklet	[°C]	0...50	
Védettség		IP 65	
Tesztek / engedélyek			
EMC		EN 60947-5-2	
		EN 55011	B osztályú
Mechanikai adatok			
Ház		téglatest kialakítású	
Beépítés módja		süllyesztve beépíthető	
Méretek	[mm]	105 x 80 x 40	
Anyagok		PPE módosított	
Kijelzők / kezelési egységek			
Kijelző		kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
Tartozékok			
Szállított tételek		csavarhúzó: 1	
Megjegyzések			
Csomagolási egység		1 db	

Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x Ø 28 mm; kódolás: A



ID0011

Induktív érzékelő

IDE2040-ABOW/TS-700-A

Csatlakozás

