


Induktív érzékelő

IEB3001-BPOG/AS-610-TPS

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: IE5271

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



Termékjellemzők

Elektromos kivitel	PNP
Kimeneti funkció	záró
Kapcsolási távolság [mm]	1
Ház	menetes kialakítás
Méret	M8 x 1 / L = 50

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]	10...36 DC
Áramfelvétel [mA]	15; (24 V)
Polaritáscsere védelem	nem

Kimenetek

Elektromos kivitel	PNP
Kimeneti funkció	záró
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V]	1
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA]	200
Kapcsolási frekvencia DC [Hz]	750
Megjegyzés a kapcsolási frekvenciához [Hz]	1000 nb
Rövidzárlat-védelem	nem
Túlterhelés-védelem	nem

Érzékelési tartomány

Kapcsolási távolság [mm]	1
Valós érzékelési tartomány Sr [mm]	1 ± 10 %
Működési távolság [mm]	0...0,8

Pontosság / eltérés

Korrekciós faktor	acél: 1 / rozsdamentes acél: 0,7 / sárgaréz: 0,4 / alumínium: 0,3 / réz: 0,2
Hiszterézis [Sr %-a]	1...15
Kapcsolási pont eltolódás	-10...10



Induktív érzékelő

IEB3001-BPOG/AS-610-TPS

[Sr %-a]

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C] -25...80

Védettség IP 65

Mechanikai adatok

Ház menetes kialakítás

Beépítés módja süllyesztve beépíthető

Méretek [mm] M8 x 1 / L = 50

Menet megjelölés M8 x 1

Anyagok ház: sárgaréz nikkelezett; aktív felület: PBT

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző kapcsolási állapot 1 x LED, sárga

Tartozékok

Szállított tételek záróanyák: 2

Megjegyzések

Csomagolási egység 1 db

Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x M8; kódolás: A



Csatlakozás

