




Induktív érzékelő

IFA2004-ARKG/6M/PVC/INOX

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



Termékjellemzők	
Elektromos kivitel	PNP/NPN
Kimeneti funkció	záró
Kapcsolási távolság [mm]	4
Ház	menetes kialakítás
Méretek [mm]	M12 x 1
Elektromos adatok	
Üzemi feszültség [V]	10...55 DC
Védelmi osztály	II
Polaritáscsere védelem	igen
Kimenetek	
Elektromos kivitel	PNP/NPN
Kimeneti funkció	záró
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V]	4,6
Minimális terhelési áram [mA]	4
Maximális szivárgó áram [mA]	0,6
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA]	400
Kapcsolási frekvencia DC [Hz]	1500
Rövidzárlat-védelem	igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa	ütemezett



Induktív érzékelő

IFA2004-ARKG/6M/PVC/INOX

Túlterhelés-védelem		igen	
Érzékelési tartomány			
Kapcsolási távolság	[mm]	4	
Valós érzékelési tartomány Sr	[mm]	4 ± 10 %	
Működési távolság	[mm]	0...3,25	
Pontosság / eltérés			
Korrekciós faktor		acél: 1 / rozsdamentes acél: 0,7 / sárgaréz: 0,4 / alumínium: 0,3 / réz: 0,2	
Hiszterézis	[Sr %-a]	1...15	
Kapcsolási pont eltolódás	[Sr %-a]	-10...10	
Környezeti körülmények			
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...80	
Védettség		IP 67	
Tesztek / engedélyek			
EMC	EN 60947-5-2		B osztályú
	EN 55011		
Mechanikai adatok			
Ház	menetes kialakítás		
Beépítés módja	nem süllyesztve beépíthető		
Méretek	[mm]	M12 x 1	
Menet megjelölés		M12 x 1	
Anyagok	PBT; rozsdamentes acél (1.4404 / 316L)		
Kijelzők / kezelési egységek			
Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga	
Tartozékok			
Szállított tételek	záróanyák: 2		
Megjegyzések			
Csomagolási egység	1 db		

IF9214



Induktív érzékelő

IFA2004-ARKG/6M/PVC/INOX

Elektromos csatlakozás

Kábel: 6 m, PVC; 2 x 0,34 mm²

Csatlakozás



BK =

Érszínek :
fekete