
IF9215

Induktív érzékelő

IF-2004-ARKG/2M/PVC/WS

A termék már nem elérhető - arhív bejegyzés



CE

Termékjellemzők		
Elektromos kivitel		PNP/NPN
Kimeneti funkció		záró
Kapcsolási távolság	[mm]	4
Ház		menetes kialakítás
Méretek	[mm]	M12 x 1
Elektromos adatok		
Üzemi feszültség	[V]	10...55 DC
Védelmi osztály		II
Polaritáscsere védelem		igen
Kimenetek		
Elektromos kivitel		PNP/NPN
Kimeneti funkció		záró
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC	[V]	4,6
Minimális terhelési áram	[mA]	4
Maximális szivárgó áram	[mA]	0,6
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC	[mA]	400
Kapcsolási frekvencia DC	[Hz]	1500
Rövidzárlat-védelem		igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa		ütemezett

IF9215


Induktív érzékelő

IF-2004-ARKG/2M/PVC/WS

Túlterhelés-védelem			igen
Érzékelési tartomány			
Kapcsolási távolság	[mm]		4
Valós érzékelési tartomány Sr	[mm]		4 ± 10 %
Működési távolság	[mm]		0...3,25
Pontosság / eltérés			
Korrekciós faktor			acél: 1 / rozsdamentes acél: 0,7 / sárgaréz: 0,4 / alumínium: 0,3 / réz: 0,2
Hiszterézis	[Sr %-a]		1...15
Kapcsolási pont eltolódás	[Sr %-a]		-10...10
Környezeti körülmények			
Környezeti hőmérséklet	[°C]		-25...80
Védettség			IP 67
Tesztek / engedélyek			
EMC		EN 60947-5-2	
		EN 55011	B osztályú
Mechanikai adatok			
Ház			menetes kialakítás
Beépítés módja			nem süllyesztve beépíthető
Méretek	[mm]		M12 x 1
Menet megjelölés			M12 x 1
Anyagok			PBT
Kijelzők / kezelési egységek			
Kijelző		kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
Tartozékok			
Szállított tételek			záróanyák: 2
Megjegyzések			
Csomagolási egység			1 db
Elektromos csatlakozás			

Kábel: 2 m, PVC

Csatlakozás



IF9215

Induktív érzékelő

IF-2004-ARKG/2M/PVC/WS

Csatlakozó: 1 x Ø 26 mm