


IFKC007-ASKG/M/60V/1,5M/ZH/AMP





Induktív érzékelő

IFKC007-ASKG/M/60V/1,5M/ZH/AMP

Megnövelt kapcsolási távolság	igen
-------------------------------	------

Pontosság / eltérés

Korrekciós faktor	acél: 1 / rozsdamentes acél: 0,7 / sárgaréz: 0,5 / alumínium: 0,5 / réz: 0,4
Hiszterézis [Sr %-a]	1...20
Kapcsolási pont eltolódás [Sr %-a]	-10...10

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet [°C]	-40...85
Védettség	IP 67; IP 69K

Tesztek / engedélyek

EMC	gépjármű terület	
	zajkibocsátás és zaj interferencia: ECE R10	E1 típusengedély
	zajvédetség DIN ISO 11452-2 szerint	100 V/m
	vezetett interferencia 24 V hálózatokban, ISO 7637-2: 2004 (impulzus 1 – 4) és ISO16750-2: 2012 (terhelés kiegyenlítő) szerint	
	impulzus	1 2a 2b 3a 3b 4 Load dump
	pontossági fok	III III III III III Test A
	kiesési kritérium	C A C A A C C
	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 sugárzott HF	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-5 Surge	0,5 kV fázisfeszültség
	EN 61000-4-6 HF vezetett	10 V
	EN 55011	B osztályú
Rezgésállóság	EN 60068-2-6 Fc	20 g (10...3000 Hz) / -20...50 °C
Ütésállóság	EN 60068-2-27 Ea	50 ciklus frekvenciánként; 1 oktáv percenként a 3 tengelyen
Folyamatos ütésállóság	EN 60068-2-27	100 g 11 ms félszinus; 3 ütés a 3 koordinátatengely minden irányban / -40...85 °C
Gyors hőmérsékletváltozás	EN 60068-2-14 Na	40 g 6 ms; 4000 ütés a 3 koordinátatengely minden irányában / -20...50 °C
Só spray teszt	EN 60068-2-52 Kb	TA = -40 °C; TB = 85 °C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s; 50 ciklus
MTTF [év]		pontossági fok 5 (4 tesztciklus)
		666

Mechanikai adatok

Súly [g]	138
Ház	menetes kialakítás
Beépítés módja	nem süllyesztve beépíthető
Méreték [mm]	M12 x 1 / L = 79
Menet megjelölés	M12 x 1
Anyagok	ház: rozsdamentes acél; aktív felület: LCP natúr; LED ablak: PEI; záróanyák: sárgaréz

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	kapcsolási állapot	4 x 90° LED, sárga
---------	--------------------	--------------------



Induktív érzékelő

IFKC007-ASKG/M/60V/1,5M/ZH/AMP

Tartozékok

Szállított tételek

záróanyák: 2

Megjegyzések



Csomagolási egység

1 db

Elektromos csatlakozás

Kábel: 1,5 m, PUR; égési tulajdonságok ECE R118 rev. 2 szerint; 3 x 0,5 mm²

Csatlakozás



Csatlakozó: 1 x AMP (1-967325-2; 929974-1; 828920-1; 965784-1)