




Induktív érzékelő

IGA3008BFPKG/SS-000-K/400mA



Termékjellemzők

Elektromos kivitel	PNP
Kimeneti funkció	záró / nyitó; (választható)
Kapcsolási távolság [mm]	8
Ház	menetes kialakítás
Méreték [mm]	M18 x 1

Elektromos adatok

Üzemi feszültség [V]	10...36 DC
Áramfelvétel [mA]	15; (24 V)
Védelmi osztály	II
Polaritáscsere védelem	igen

Kimenetek

Elektromos kivitel	PNP
Kimeneti funkció	záró / nyitó; (választható)
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V]	2,5
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA]	400
Kapcsolási frekvencia DC [Hz]	250
Rövidzárlat-védelem	igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa	ütemezett
Túlterhelés-védelem	igen

Érzékelési tartomány

Kapcsolási távolság [mm]	8
--------------------------	---



Induktív érzékelő

IGA3008BFPKG/SS-000-KI/400mA

Valós érzékelési tartomány Sr [mm]	8 ± 10 %
Működési távolság [mm]	0...6,5

Pontosság / eltérés	
Korrekciós faktor	acél: 1 / rozsdamentes acél: 0,7 / sárgaréz: 0,5 / alumínium: 0,4 / réz: 0,3
Hiszterézis [Sr %-a]	3...10
Kapcsolási pont eltolódás [Sr %-a]	-18...18

Környezeti körülmények	
Környezeti hőmérséklet [°C]	-32...70
Védettség	IP 67

Tesztek / engedélyek	
EMC	EN 60947-5-2
	EN 55011 B osztályú
MTTF [év]	1283

Mechanikai adatok	
Súly [g]	88,9
Ház	menetes kialakítás
Beépítés módja	süllyesztve beépíthető
Méreték [mm]	M18 x 1
Menet megjelölés	M18 x 1
Anyagok	sárgaréz fehérbronz bevonatú; PC


Kijelzők / kezelési egységek	
Kijelző	kapcsolási állapot 1 x LED, sárga

Tartozékok	
Szállított tételek	záróanyák: 2

Megjegyzések	
Megjegyzések	záró/nyitó programozható az átkötés használatával
Csomagolási egység	1 db

Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x A típusú szelepdugó DIN szerint (DIN EN 175301-803)





Induktív érzékelő

IGA3008BFPKG/SS-000-K/400mA

Csatlakozás

