




Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!





Induktív érzékelő

IIB2015-ABOW/10M/PH

Rövidzárlat-védelem	nem
Túlterhelés-védelem	nem
Érzékelési tartomány	
Kapcsolási távolság [mm]	15
Valós érzékelési tartomány Sr [mm]	15 ± 10 %
Működési távolság [mm]	0...12,1
Pontosság / eltérés	
Korrektíós faktor	acél: 1 / rozsdamentes acél: 0,7 / sárgaréz: 0,5 / alumínium: 0,4 / réz: 0,3
Hiszterézis [Sr %-a]	3...15
Kapcsolási pont eltolódás [Sr %-a]	-10...10
Környezeti körülmények	
Környezeti hőmérséklet [°C]	-25...80
Védettség	IP 67
Tesztek / engedélyek	
EMC	EN 60947-5-2
	EN 55011 B osztályú
Mechanikai adatok	
Ház	menetes kialakítás
Beépítés módja	nem süllyesztve beépíthető
Méreték [mm]	M30 x 1,5 / L = 44
Menet megjelölés	M30 x 1,5
Anyagok	PBT; menet: sárgaréz fehérbronz bevonatú
Kijelzők / kezelési egységek	
Kijelző	kapcsolási állapot 1 x LED, sárga
Megjegyzések	
Csomagolási egység	1 db



Induktív érzékelő

IIB2015-ABOW/10M/PH

Elektromos csatlakozás

Kábel: 10 m, PUR; 2 x 0,5 mm²

Csatlakozás



BN = Érszínek :
BU = barna
 kék