




A termék már nem elérhető - archív bejegyzés



## Termékjellemzők

|                     |      |                    |
|---------------------|------|--------------------|
| Kimeneti funkció    |      | záró               |
| Kapcsolási távolság | [mm] | 10                 |
| Ház                 |      | menetes kialakítás |
| Méretek             | [mm] | M30 x 1,5 / L = 81 |

## Elektromos adatok

|                        |     |                |
|------------------------|-----|----------------|
| Üzemi feszültség       | [V] | 20...250 AC/DC |
| Védelmi osztály        |     | II             |
| Polaritáscsere-védelem |     | nem            |

## Kimenetek

|                                                      |  |                                                 |
|------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|
| Kimeneti funkció                                     |  | záró                                            |
| Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V]    |  | 6                                               |
| Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése AC [V]    |  | 6,5                                             |
| Minimális terhelési áram [mA]                        |  | 5                                               |
| Maximális szivárgó áram [mA]                         |  | 2,5 (250 V AC) / 1,3 (110 V AC) / 0,8 (24 V DC) |
| Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége AC [mA]  |  | 250; (350 (...50 °C))                           |
| Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA]  |  | 100                                             |
| Kapcsoló kimenet rövid idejű áramterhelhetősége [mA] |  | 2200; (20 ms / 0,5 Hz)                          |
| Kapcsolási frekvencia AC [Hz]                        |  | 25                                              |
| Kapcsolási frekvencia DC [Hz]                        |  | 50                                              |
| Rövidzárlat-biztos                                   |  | nem                                             |
| Túlterhelés-védelem                                  |  | nem                                             |

## Érzékelési tartomány

|                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| Kapcsolási távolság [mm]           | 10        |
| Valós érzékelési tartomány Sr [mm] | 10 ± 10 % |



## Induktív érzékelő

IIA2010-ABOA/10m

|                                     |                    |                                                                               |
|-------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Működési távolság                   | [mm]               | 0...8,1                                                                       |
| <b>Pontosság / eltérés</b>          |                    |                                                                               |
| Korrekciós faktor                   |                    | acél: 1 / rozsdamentes acél: 0,7 / sárgaréz: 0,4 / alumínium: 0,3 / réz: 0,2  |
| Hiszterézis                         | [Sr %-a]           | 1...15                                                                        |
| Kapcsolási pont eltolódás           | [Sr %-a]           | -10...10                                                                      |
| <b>Környezeti körülmények</b>       |                    |                                                                               |
| Környezeti hőmérséklet              | [°C]               | -25...80                                                                      |
| Védettség                           |                    | IP 67                                                                         |
| <b>Tesztek / engedélyek</b>         |                    |                                                                               |
| EMC                                 |                    | EN 60947-5-2                                                                  |
|                                     |                    | EN 55011                                                                      |
|                                     |                    | B osztályú                                                                    |
| MTTF                                | [év]               | 607                                                                           |
| <b>Mechanikai adatok</b>            |                    |                                                                               |
| Ház                                 |                    | menetes kialakítás                                                            |
| Beépítés módja                      |                    | süllyesztve beépíthető                                                        |
| Méreték                             | [mm]               | M30 x 1,5 / L = 81                                                            |
| Menet megjelölés                    |                    | M30 x 1,5                                                                     |
| Anyagok                             |                    | sárgaréz fehérbronz bevonatú; aktív felület: PBT                              |
| <b>Kijelzők / kezelési egységek</b> |                    |                                                                               |
| Kijelző                             | kapcsolási állapot | 1 x LED, sárga                                                                |
| <b>Elektromos csatlakozás</b>       |                    |                                                                               |
| Szükséges védelem                   |                    | miniatűr biztosító IEC60127-2 1-es lapja szerint; ≤ 2 A; gyors működésű       |
| <b>Tartozékok</b>                   |                    |                                                                               |
| Szállított tételek                  |                    | záróanyák: 2                                                                  |
| <b>Megjegyzések</b>                 |                    |                                                                               |
| Megjegyzések                        |                    | Javaslat: Rövidzárlat után ellenőrizni kell a készülék biztonságos működését. |
| Csomagolási egység                  |                    | 1 db                                                                          |


## Induktív érzékelő

IIA2010-ABOA/10m

## Elektromos csatlakozás

Kábel: 10 m, PVC; 2 x 0,5 mm<sup>2</sup>

## Csatlakozás



Megjegyzés miniatűr biztosító IEC60127-2 1-es lapja szerint  $\leq 2$  A gyors működésű  
Érszínek :

BN =

barna

BU =

kék