


Induktív érzékelő

IIA2010-ASI /US-100

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés

Alternatív termékek: IIC220

Kérem, vegye figyelembe az alternatív termék esetlegesen eltérő műszaki adatait!



Termékjellemzők

Elektromos kivitel		AS-i
Kapcsolási távolság	[mm]	10
Ház		menetes kialakítás
Méret	[mm]	M30 x 1,5 / L = 78

Elektromos adatok

Üzemi feszültség	[V]	26,5...31,6 DC
Áramfelvétel	[mA]	< 30
Védelmi osztály		II
Polaritáscsere védelem		igen

Kimenetek

Elektromos kivitel		AS-i
Rövidzárlat-védelem		igen
Rövidzárlat elleni védelem típusa		ütemezett
Túlterhelés-védelem		igen

Érzékelési tartomány

Kapcsolási távolság	[mm]	10
---------------------	------	----

Környezeti körülmények

Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...70
Védettség		IP 67

Tesztek / engedélyek

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	B osztályú

AS-i jellemzők

AS-i I/O konfiguráció	[hex]	1
-----------------------	-------	---



Induktív érzékelő

IIA2010-ASI /US-100

AS-i ID kód	[hex]	1				
AS-i tanúsítvány		02901				
Adatbit kiosztása		leírás	kapcsoló jel	biztonságos zóna	üzemi készenlét	nem használt

Mechanikai adatok

Ház	menetes kialakítás
Beépítés módja	süllyesztve beépíthető
Méret	[mm] M30 x 1,5 / L = 78
Menet megjelölés	M30 x 1,5
Anyagok	sárgaréz fehérbronz bevonatú; aktív felület: PBT

Kijelzők / kezelési egységek

Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, sárga
	nem biztonságos tartomány	1 x LED, piros érzékelő tekercs vezetékszakadás, érzékelő tekercs rövidzárlat Sr: 0...10 % (< 10 Hz) Sn: 80...115 % (< 10 Hz)

Tartozékok

Szállított tételek	záróanyák: 2
--------------------	--------------

Megjegyzések

Megjegyzések	Biztonságos működési tartomány: kb. 10...80 %-a az Sn-nek
Csomagolási egység	1 db

Elektromos csatlakozás - dugó

Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A



Csatlakozás

