




Induktív érzékelő

IIB2012BAROG/SC/UP/0,5m/US

A termék már nem elérhető - archív bejegyzés




Termékjellemzők	
Elektromos kivitel	PNP/NPN
Kimeneti funkció	záró
Kapcsolási távolság [mm]	12
Ház	menetes kialakítás
Méreték [mm]	M30 x 1,5
Felhasználási terület	
Különleges tulajdonságok	Megnövelt kapcsolási távolság; Optikai beállítási segítség; tapadásmentes bevonat
Elektromos adatok	
Üzemi feszültség [V]	10...36 DC
Védelmi osztály	II
Polaritáscsere védelem	nem
Kimenetek	
Elektromos kivitel	PNP/NPN
Kimeneti funkció	záró
Kapcsoló kimenet maximális feszültségesése DC [V]	5
Minimális terhelési áram [mA]	5
Maximális szivárgó áram [mA]	1
Kapcsoló kimenet állandó áramterhelhetősége DC [mA]	100
Kapcsolási frekvencia DC [Hz]	100
Rövidzárlat-védelem	nem



Induktív érzékelő

IIB2012BAROG/SC/UP/0,5m/US

Túlterhelés-védelem	nem	
Érzékelési tartomány		
Kapcsolási távolság	[mm]	12
Működési távolság	[mm]	0...9,7
Megnövelt kapcsolási távolság		igen
Pontosság / eltérés		
Korrektíós faktor	acél: 1 / rozsdamentes acél: 0,7 / sárgaréz: 0,5 / alumínium: 0,4 / réz: 0,3	
Hiszterézis	[Sr %-a]	3...15
Környezeti körülmények		
Környezeti hőmérséklet	[°C]	-25...70
Védettség		IP 67
Tesztek / engedélyek		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	B osztályú
Mechanikai adatok		
Ház	menetes kialakítás	
Beépítés módja	süllyesztve beépíthető	
Méretek	[mm]	M30 x 1,5
Menet megjelölés		M30 x 1,5
Anyagok	aktív felület: PBT tapadásmentes bevonat; sárgaréz tapadásmentes bevonat; zárósapka: PC	
Kijelzők / kezelési egységek		
Kijelző	kapcsolási állapot	1 x LED, piros
	segítség a beállításhoz	1 x LED, zöld
Optikai beállítási segítség	igen	
Tartozékok		
Szállított tételek	záróanyák: 2	
Megjegyzések		
Csomagolási egység	1 db	
Elektromos csatlakozás - dugó		
Kábel: 0,5 m, PVC; sugárhálós; 2 x 0,5 mm²		
Csatlakozó: 1 x M12; kódolás: A		





Induktív érzékelő

IIB2012BAROG/SC/UP/0,5m/US

Csatlakozás

